



Principal

Gama de produse	Multifix
Nume produs	Multifix Modulo
Tip produs sau componenta	Doza de aparate
Cantitate pe set	Set de 200

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Suport de montare	Zidarie
Numar de posturi	1 post
Intrare pentru cablu	2 predecupare pentru 10 mm 3 predecupare pentru 16 mm 3 predecupare pentru 20 mm
Culoare	Verde (RAL 6001)
Material	PP (polipropilena) (netratat)
Distanța între suporturi	60 mm
Diametru	65 mm
Adancime interioara	44 mm
Lungime	81 mm
Latime	71 mm
Adancime	46 mm
Sectiune cablu	2,5 mm ²
Diametru tub	0,84 mm
Etansare	Without

Mediu

Standarde	IEC 60670-1
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Grad de protectie IP	IP30

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	13,200 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	200

Înălțime a doua forma de împachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de împachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de împachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de împachetare	3,114 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de împachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de împachetare	3600
Înălțime a treia forma de împachetare	114,500 cm
Latime a treia forma de împachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de împachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de împachetare	68,052 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------