KBB40ABG4W FEED UNIT 40A LEFT MOUNTING



Dr	no	ınal
-11	ınc	ша

Gama de produtos	Canalis
Nome abreviado do equipamento	KBB
Compatibilidade do produto	Canalis KBB busbar trunking 2540 A
Tipo de oferta	Classic
Tipo de produto ou componente	Unidade de alimentação
Conductors material	Alumínio
[le] corrente estipulada de funcionamento	40 A 25 A
[Ue] tensão operacional nominal	230400 V
Número de circuitos	1
Polaridade do caminho de cabos do barramento	3L + N + PE L + N + PE
Tipo de protecção	Sem protecção
Tipo de controlo	Sem
Cor	Branco(RAL 9003)

Complementar

Equipamento fornecido	Batente
Local de montagem	Esquerda
Modo de montagem	Por clipes
Suporte de montagem	Barramento
Ligações - terminais	Bloco de terminais - Pg 21 - conector de abraçadeira roscada para 10 mm²
Largura	244 mm
Profundidade	75,5 mm
Altura	75,5 mm
Peso líquido	400 g
Normas	IEC 61439-6

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE	
Number of Units in Package 1	1	
Package 1 Height	8 cm	
Package 1 Width	8 cm	
Package 1 Length	28 cm	
Package 1 Weight	494 g	
Unit Type of Package 2	S03	
Number of Units in Package 2	15	
Package 2 Height	30 cm	
Package 2 Width	30 cm	
Package 2 Length	40 cm	
Package 2 Weight	8,691 kg	

Unit Type of Package 3	P06	
Number of Units in Package 3	120	
Package 3 Height	75 cm	
Package 3 Width	60 cm	
Package 3 Length	80 cm	
Package 3 Weight	79,528 kg	

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
REACh free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Toxic heavy metal free	Sim
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	™ Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Caranta Contratadi	
Garantia	18 months