Planilha de Produto
Características

LV429387
bobina MX 220-240V 50/60HZ 208-277V 60HZ NSX100-630

Principal

Alcance	ComPacT
Gama de produtos	ComPact NSX100...250 Nova geração ComPacT NSX 100-250 ComPact NSX400...630 Nova geração ComPacT NSX 400-630 ComPact NSX100...250 DC Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC ComPact NSX100...250 DC PV Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC PV ComPact NSX400...630 DC Nova geração ComPacT NSX 400-630 DC ComPact NSX400...630 DC PV Nova geração ComPacT NSX 400-630 DC PV
Nome abreviado do equipamento	MX
Tipo de produto ou componente	Saída de tensão
Aplicação do aparelho	Controlo
Tipo de desconexão de tensão	Bobina de abertura Libertação por disparo por shunt
Tensão do circuito de comando	220...240 V CA 50/60 Hz 208...277 V CA 60 Hz
Compatibilidade gama	Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSX Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSXm DC Compact Compact NSX Compact ComPact NSX DC Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Complementar

Operating threshold	0,7 ... 1,1 x Un abertura
Tempo de resposta	50 ms
Tipo de sinal de controlo	Impulso Mantido
Duração do impulso	>= 20 ms
Potência de irrupção da alimentação	10 VA
Ligação	Spring 0,5…1,5 mm²(AWG 20...AWG 16)
Comprimento da tira do fio	7 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,400 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	6,200 cm
Package 1 Weight	120 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,200 cm
Package 2 Width	10,500 cm

A informação fornecida neste documento contêm descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Package 2 Length	23,700 cm
Package 2 Weight	1,248 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,844 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months