



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | TeSys Deca                                                                                           |
| Baureihe                     | TeSys                                                                                                |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | LAD9                                                                                                 |
| Produkt- oder Komponententyp | Mechanische Verriegelung                                                                             |
| Zubehör / Teilekategorie     | Verriegelungszubehör                                                                                 |
| Verriegelungsart             | Mechanisch                                                                                           |
| Beschreibung der Pole        | 3P<br>4P                                                                                             |
| Stromkreistyp                | Umkehrung<br>Umschaltung                                                                             |
| Kompatible Produktfamilie    | TeSys TeSys D Schütz                                                                                 |
| Produktkompatibilität        | LC1D09<br>LC1D12<br>LC1D18<br>LC1D25<br>LC1D32<br>LC1D38<br>LC1DT20<br>LC1DT25<br>LC1DT32<br>LC1DT40 |

### Zusatzmerkmale

|                |         |
|----------------|---------|
| Produktgewicht | 0,04 kg |
|----------------|---------|

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 2 cm     |
| VPE 1 Breite  | 8 cm     |
| VPE 1 Länge   | 11,1 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 10 g     |
| VPE 2 Art     | BB1      |
| VPE 2 Menge   | 10       |
| VPE 2 Höhe    | 9,5 cm   |
| VPE 2 Breite  | 10 cm    |
| VPE 2 Länge   | 15,2 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 138 g    |
| VPE 3 Art     | S03      |
| VPE 3 Menge   | 140      |
| VPE 3 Höhe    | 30 cm    |
| VPE 3 Breite  | 30 cm    |
| VPE 3 Länge   | 40 cm    |
| VPE 3 Gewicht | 2,359 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">📄 REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                            |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform <a href="#">📄 EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                            |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                            |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">📄 RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">📄 Ja</a>                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|