




Principal

Alcance	PrismaSeT
Gama de produtos	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 600 mm
Dispositivo instalado	Comutador de Fonte fixo Automatismo BA - horizontal instalação Comutador de Fonte fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 controlo remoto - horizontal instalação Comutador de Fonte fixo Automatismo UA - horizontal instalação
Identificação de polos	2 x 3P fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 horizontal instalação 2 x 4P fixo Inversor de rede NSX100 ... 250 horizontal instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	4 módulo(s)Automatismo BA, direct em 650 mm quadro 8 módulo(s)Inversor de rede NSX100 ... 250, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)Automatismo UA, direct em 650 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações de produtos	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco(RAL 9003)
Largura	650 mm
Altura	200 mm
Peso líquido	3 kg
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Automatismo BA fixo horizontal 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo controlo remoto horizontal 3P 2 direct 8 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Inversor de rede NSX100 ... 250 fixo controlo remoto horizontal 4P 2 direct 8 12,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P quadro Comutador de Fonte Automatismo UA fixo horizontal 1 direct 4 12,5 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	58,000 cm

Package 1 Weight	2,930 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	24,159 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	43,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	108,500 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------