



Principal

Gama de produtos	Modicon
Tipo de produto ou componente	Comutador autónomo TCP/IP Ethernet
Conceito	Pronto Transparente
Protocolo da porta de comunicação	TCP/IP Ethernet
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 8 cabo de cobre
Número máximo de interruptores em cascata	Ilimitado

Complementar

Tipo de ligação integrada	RJ45 blindado cabo de cobre
Meio de suporte de transmissão	Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para cabo de cobre
Maximum cable distance between devices	100 m cabo de cobre
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V
Limites de tensão da alimentação	9,6...32 V SELV de CC
Consumo de energia em W	1,5 W
Ligação elétrica	Conector amovível 3 vias fonte de alimentação
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Marcação	CE UL RCM
Sinalização local	Parafonte de alimentação 1 LED(verde) Paratixa de dados (ETH LINK) 1 LED por canal(amarelo) Paraestado de ligação 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
Sistema de cablagem Ethernet	Interruptores TF
Largura	38 mm
Altura	102 mm
Profundidade	79 mm
Peso líquido	0,15 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	0...60 °C
Humidade relativa	10...95 % não-condensação
Índice de protecção IP	IP30
Directivas	2014/35/UE - directiva de baixa tensão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Normas	UL 61010-2-201 PT/IEC 61131-2
Certificações de produtos	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	24,200 cm
Package 1 Weight	292,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,792 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	42,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	38,200 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------