



Egenskaber

| | |
|----------------------------|--|
| Sortiment | Spacial |
| Produktnavn | Spacial S3D |
| Application | Flere anvendelser |
| Category | Kompakt kapsling |
| Højde på skab | 500 mm |
| Bredde på skab | 500 mm |
| Dybde på skab | 250 mm |
| Dørtype | Plan |
| Montage plade beskrivelse | Plan |
| Pakningsplade | Standard |
| Installationstilbehørstype | Vægmontage |
| Sammensætning | 1 krop 1 Montageplade 1 dør med lås 1 kabel gland plade |

Produktinformationer

| | |
|-----------------------------|--|
| Body type | Enkel stk. krop Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness |
| Antal af dørs | Fronten: 1 dør(e) |
| Døråbning | Reversibel (120 °) |
| Låsetype | 3 mm dobbel-bar lås |
| Adgangibility til operation | Front |
| Removable dele | Dør ved hængsler Kabel gland plade med skruer Montageplade ved fastgørelse |
| Materiale | Kapsling: Stål Montageplade: Galvaniseret stål |
| Overfladebehandling | Kapsling: epoxy-polyester powder |
| Farve | Kapsling: grå (RAL 7035) |
| Standarder | IEC 62208 |
| Produktcertificeringer | UL CUL LR BV GL DNV |
| Vægt | 15 kg |

miljø

| | |
|----------------------|------------------------------|
| NEMA kapslingsklasse | NEMA 4X/13 |
| IP kapslingsklasse | IK10 i henhold til IEC 62262 |
| IP kapslingsklasse | IP66 i henhold til IEC 60529 |

Informationerne i dette dokument indeholder generel beskrivelse og/eller teknisk karakteristik af produktets egenskaber. Denne dokumentation er ikke en erstatning for og er ikke beregnet til at afgøre egnetheden eller driftssikkerheden på disse produkter til specifikke brugerapplikationer. Det er brugerens pligt at udføre en relevant og komplet risikovurdering, evaluering og test af produktet med henblik på den specifikke applikation og brug deraf. Hverken Schneider Electric Industries SAS eller associerede selskaber eller datterselskaber kan holdes ansvarlige eller forpligtiget for misbrug af informationerne oplyst her.

Forpakkingsinformation

| | |
|----------------------------|---------|
| Enhedstype forpakning 1 | PCE |
| Antal enheder forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vægt | 15 kg |
| Forpakning 1 højde | 51,3 cm |
| Forpakning 1 bredde | 51,8 cm |
| Forpakning 1 længde | 29,8 cm |

Bæredygtighed

| | |
|--------------------------------|--|
| Bæredygtighed | Green Premium-produkt |
| REACH-regulering | REACH-erklæring |
| REACH uden SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring |
| Kviksølvfri | Ja |
| Oplysninger om RoHS-undtagelse | Ja |
| Kina RoHS-regulering | Kina RoHS-erklæring |
| Miljømæssige oplysninger | Miljøprofil For Produkt |

Garanti

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Samhandelsbetingelser DK

| | |
|-----------|----------|
| Lagerkode | På lager |
|-----------|----------|