



Principal

Gama	Resi9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Mod de montare	Orizontal
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
Descrierea liniilor	1L
Numarul total de module de 18 mm	12

Suplimentar

Numar de cai	12 1 L
Configuratie pol	1 x 1P
Pasul de conectare	18 mm
Tipul conectorului	fork
Distanța dintre cai	18 mm
Marcaj	L
Izolat	Izolat
Prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	63 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolat	500 V c.a.
Locatie de montare	In partea de jos pornit biconnect
Numar de pasi de 9mm pe rand	24
Latime	220 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Acti 9 (Acti9 K60) Resi9 (Resi9 MCB) Resi9 (Resi9 RCBO) Resi9 (Resi9 RCCB) Resi9 (Resi9 SWITCH)

Mediu

Standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Certificari produs	UE
Rezistenta la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,500 cm
Latime prima forma de impachetare	1,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	21,200 cm
Greutate prima forma de impachetare	43,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,800 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	25,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	500,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,320 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.