



Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék vagy alkatrész típusa	Fésűs gyűjtősín
Szerelési mód	Vízszintes
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Vonalak leírása	3L
Length in 18 mm modules	12

Kiegészítő jellemzők

Kivezetések száma	4 utas 3 L
1 utas pólusok konfigurációja	1 x 3P
Csatlakozótüske	18 mm
Csatlakozó típusa	Villa
Utak közötti távolság	54 mm
Jelölés	L1 L2 L3
Szigetelés	Szigetelt
Készülék bemutatása	Vágható
Le névleges üzemi áram	63 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC Fázis/fázis
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC
Szerelési hely	Alul mellett bikonnekt
9 mm-es osztások	24
Szélesség	220 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 SWITCH

Környezet

Szabványok	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	CE
Tűzellenállási képesség	960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1
Szennyezettségi fok	3

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,5 cm
1. csomag szélessége	1,5 cm
1. csomag hossza	21,2 cm
1. csomag súlya	81 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	6 cm
2. csomag szélessége	8,5 cm
2. csomag hossza	24,7 cm
2. csomag súlya	475 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	90
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	9,062 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------