



Ana

Ürün serisi	Harmony Elektromekanik Röleler Harmony Zamanlayıcı Röleleri
Ürün grubu	RUZ
Ürün ya da bileşen tipi	Soket
Ürün uyumluluğu	Takılabilir röle RUMile 3 K/A[Alan]kontak Takılabilir röle RE48Aile 2 K/A[Alan]kontak
Kontak tipi ve düzenleme	3 K/A
[Ith] klasik açık hava termik akımı	10 A
[Ue] nominal çalışma voltajı	< 250 V

Tamamlayıcı

Pim biçimi	Silindir
Kontak terminali düzenlemesi	Karışık
Bağlantılar - terminaller	Konnektör, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) esnek Kablo uçlu Konnektör, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) esnek Kablo uçlu Konnektör, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) katı kablo uçsuz Konnektör, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) katı kablo uçsuz
Sıkma torku	< 1 N.m için M3.5 vida(lar)
Sabitlenme modu	Vidayla (panel) Takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı)
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	4 kV
Aşırı gerilim kategorisi	III
Kirlenme derecesi	3
Bölünemez miktar başına satış	10
Genişlik	38 mm
Ürün ağırlığı	0,054 kg

Ortam

IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529
Standartlar	IEC 61984
Ürün sertifikaları	CSA[RETURN]UL
İşaretleme	CE
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-40...55 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,700 cm
Package 1 Width	3,800 cm
Package 1 Length	7,800 cm
Package 1 Weight	56,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,300 cm

Package 2 Width	8,400 cm
Package 2 Length	14,600 cm
Package 2 Weight	606,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,600 kg


Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)



(1) 2 bus jumpers (polarity A2)

(2) 2 bus jumpers (polarity A1)