

Egenskaber

Produktserie	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Produkttype	B10d = 100000
Tilslutningsklemmearrangement	Separat
Kompatibilitet	Plug-in relæ RXM med 4 C/O kontakt Plug-in relæ REXL med 4 C/O kontakt
Klemmeform	Flad
Enheds forkortelse	"RXZ"
Mindst mulige salgsantal	10

Produktinformationer

[I _{th}] traditionel udendørs termisk strøm	10 A
[U _e] Nominel driftsspænding	"< 250 V"
Tilslutningsklemmer	Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Flexibel Med kabeltylle Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Flexibel Med kabeltylle Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Solid Uden kabeltylle
Spændingsmoment	"< 1 N.m" til M3 skrue(r)
Fastgørelse	Med skrue (Tavle) Clip-on (35 mm symmetrisk DIN skinne)
Mærkning	CE
Bredde	27 mm
Vægt	0,07 kg

miljø

Standarder	"IEC 61984"
Produktcertificeringer	CSA Lloyd's UL
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-40...55 °C
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til EN/IEC 60529
Dielektrisk holdbarhed	2500 V

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	62,2 g
Forpakning 1 højde	26,79 mm
Forpakning 1 bredde	28,93 mm
Forpakning 1 længde	82,19 mm
Enhedstype forpakning 2	BB1
Antal enheder forpakning 2	10
Forpakning 2 vægt	664,5 g
Forpakning 2 højde	6,6 cm

Forpakning 2 bredde	11,4 cm
Forpakning 2 længde	13,7 cm
Enhedstype forpakning 3	S03
Antal enheder forpakningstype 3	200
Forpakning 3 vægt	13,2 kg
Forpakning 3 højde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 længde	40 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt

Garanti


Garanti	18 months
---------	-----------

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Socket

Socket with Separate Contact Terminals and Connector for 4 Timed C/O Contacts



- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup
- 5 2 Links connection