



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termék vagy alkatrész típusa	Connected switch
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Jelösszesítő kompatibilitás	Wiser központ
Mobilalkalmazás neve	Wiser by SE
Készülék alkalmazás	Energy efficiency Világítás Motor-fűtés-világítás Push-button Bevétel számlázás
Kapcsolási funkció	Relay switch Nyomógomb Egypólusú nyomó NO nyomógomb Time switch function Commission Napi programozás

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Technológia típusa	Elektronikus
Billentyűk száma	1
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Felületkezelés	Fényes
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Terhelés típusa	Izzólámpa: 2200 W -230 V Halogén lámpa: 2000 W -230 V LED lámpa: 200 W -230 V Motor (egyfázisú): 1000 VA -230 V Halogén izzó: 1050 VA -12 V Halogén izzó: 500 VA -12 V
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC
Névleges áram	10 A
Hálózati frekvencia	50 Hz
Késleltetési idő tartomány	1 mp...24 óra
Vezérlő típusa	Távírányítás kiegészítő nyomógommbal Helyi vezérlés
Kommunikációs hálózat típusa	Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
Helyi jelzés	1 LED
Csatlakozások - bekötési pontok	1.5...25 mm ² csavaros bekötés
Magasság	73 mm
Mélység	45 mm
Szélesség	73 mm
Szoftver neve	Wiser alkalmazás

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	5...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-10...50 °C
IP védettségi fok	IP20 IP21
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]EAC
Irányelvek	2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
Szabványok	EN 60669-2-5 EN 60730-2-7 EN 300-328

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	10,000 cm
1. csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	201,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	7,628 kg
3. csomag-csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	576
3. csomag magassága	90,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	134,048 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.