



Principal

Nume gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
Functie	Priza de date
Aplicatie a dispozitivului	Comunicare
Forma de livrare	Mechanism with fixing frame and cover plate
Tip ecranare conector	UTP
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential
Culoare principala	Alb
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Numar priza	1
Structura cablu	Rigid
Tip borne	IDC
Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tip priza de date	Priza RJ45 8 contacte Cat.5e 100 MHz
Finisare suprafata	Lucios
Directie de instalare	Drept
Instalare	Incastrat
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...80 mm Suruburi
Inaltime	73 mm
Latime	73 mm
Tratament suprafata	Netratat
Adancime	35 mm
Adancimea partii vizuale	13 mm
Canal vizat	Profesional

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	58,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	17,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	702,000 g

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,065 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------