



Principal

Nume gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
Functie	Priza TV
Aplicatie a dispozitivului	Suport media
Forma de livrare	Mechanism with fixing frame and cover plate
Tip priza TV	Capat (priza de capat)
Culoare principala	Alb

Suplimentar

Tip conector TV	1 tata IEC 9,52 mm
Numar de iesiri	1
Pierdere prin	4 dB
Atenuare maxima	4 dB pentru TV semnal pentru 5...2200 MHz frecventa
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Culoare	Alb (RAL 9003)
Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tip borne	Lucios
Tratament suprafata	Netratat
Instalare	Incastrat
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor: 51...80 mm Suruburi
Inaltime	73 mm
Adancime de montaj	22,5 mm
Latime	73 mm
Adancime	35 mm
Adancimea partii vizuale	14,6 mm
Greutate neta	0,07722 kg
Grad de protectie IK	IK02
Canal vizat	Profesional

Mediu

Marca de conformitate	CE
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	84,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1

Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	957,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	12,123 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------