




Principal

Nume gama	Sedna
Funcție	Priza
Forma de livrare	Fara rama
Configurație poli priza	2P + E
Descriere priza standard	Impamantare
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Cod de culoare	RAL 9003
Segment de piața	Rezidențial Cladiri comerciale mici

Suplimentar

Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Latime	71 mm
Adancime	41,3 mm
Greutate neta	0,065391 kg
Adancimea partii vizuale	10 mm
Mod de fixare	Suruburi 52...69 Mm Cu suruburi si cleme, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:
Inaltime	71 mm
Finisare suprafata	Lucios
Materialul partilor vizibile	ASA + PC
Structura cablu	Rigid Flexibil
Capacitatea borna	2 cablu(ri) 2,5 mm²
Tip borne	Borne cu surub
Gama de puteri	3680 W

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Certificari produs	GOST-R
Standarde	IEC 60884-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	67,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm

Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	755,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,727 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------