Produktdatenblatt
Eigenschaften

VW3M8102R200
Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 20 m

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Signalkabel
Produkt- oder Komponententyp	SinCos-Hiperface-Encoderkabel
Zubehör / Zielkategorie	Vom Servomotor zum Servoverstärker
Zusammensetzung des Kabels	3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	1 Stecker M23 1 Stecker RJ45
Kompatible Produktfamilie	Lexium 32
Kabellänge	20 m
Produktgewicht	1,4 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	28,000 cm
VPE 1 Länge	28,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,236 kg
VPE 2 Art	S06
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	65,500 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months