



Principal

Gama de produtos	Magelis XBT GC, GT/GK com controlo
Tipo de produto ou componente	Módulo mestre de autocarro CANopen
Compatibilidade de produtos	XBTGC1100U XBTGC1100T XBTGC2120U XBTGC2230T XBTGC2120T XBTGC2230U
Tipo de ligação integrada	CANopen master bus SUB-D 9 masculino, 2 pares entrançados blindados
Tipo de barramento	CANopen em conformidade com: M10, perfil: DR 303-1 CANopen em conformidade com: M10, perfil: DS 301 V4.02
Número de canais	64 RPDO 64 TPDO
[Us] tensão de alimentação nominal	5 V CC

Complementar

Velocidade de transmissão	100 kbit/s para comprimento de barramento de 500 m 1000 kbit/s para comprimento de barramento de 50 m 125 kbit/s para comprimento de barramento de 425 m 20 kbit/s para comprimento de barramento de 1000 m 250 kbit/s para comprimento de barramento de 250 m 50 kbit/s para comprimento de barramento de 800 m 500 kbit/s para comprimento de barramento de 125 m
Dissipação de potência em W	2,4 W a 5 V CC
Número de módulos por controlador de base	1
Número de secundário	16
Fornecimento	Alimentação externa
Marcação	CE
LED de estado	1 LED para ERR 1 LED para PWR 1 LED para RUN
Peso líquido	0,1 kg

Ambiente

Certificações de produtos	UL
Índice de protecção IP	IP20
Temperatura do ar ambiente para operação	0...50 °C
Humidade relativa	10...90 % sem condensação

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	219,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	5,327 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------