

XIOT11SE5MRCL

IOT antenne som bruger Sigfox netværk.
Antennen kommer med 5 års betalt data
abonnement. 2 inputs - 4 ledninger. 2m kabel.



Egenskaber

[Us] forsyningsspænding	3.6 V nominel
Batteritype	Lithium integreret
Batterilevetid	13,6 År 2 frames/day 4,2 År 10 frames/day 2,3 år 20 frames/day
Antal indgange	4 dry contact
Elektrisk tilslutning	Kabel 2 m
Produktserie	Telemecanique Cloud connected sensor XIOT
Produkttype	Wireless transmitter
Webtjenester	Smartphone app Web server
Licenstype	Registration on radio network included (5 years)
Kommunikationsnetværk	"Sigfox Europe"
Transmission trigger	On change on one of the inputs 1 status frame per day
Max transmission frequency	6 frames/h 50 frames/day
Transmissionshastighed	"100 bit/s"
Montage	Med skruer
Højde	100 mm
Længde	45 mm
Bredde	50 mm
Vægt	0,216 kg
Radiofrekvens område	868 MHz
Radio strøm	14 dBm
Driftsafstand	"<= 10000 m"

Produktinformationer

Anvendes til	Pressure switch XMLA Pressure switch XMLB Pressure switch XMLC Pressure switch XMLD Limit switch "XCM" Limit switch XCKM Limit switch XCKL Limit switch XCKS Limit switch XCKJ Limit switch "XCKN" Limit switch XCKP Limit switch XCKT Limit switch XCKD
--------------	--

Miljø

Direktiver	1999/5/EC - R&TTE direktiv
Produktcertificeringer	CE[RETURN]Sigfox ready
Standarder	IEC 62368-1 "EN 301-489-1" ETSI EN 300 220-2
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
IP kapslingsklasse	IP66

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,0 cm
Pakke 1 Længde	21,8 cm
Package 1 Length	12,4 cm
Pakke 1 Vægt	284,0 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	18
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	5,913 kg

Bæredygtighed

REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Logistik informationer

Oprindelsesland	TN
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------