



Principal

Tipo de producto o componente	Power cable
Accesorio/tipo de componente	Preassembled power cordset ((*))
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad del producto	Motor servo BMH, 1 - tipo de cable: 70 mm) [RETURN]Motor servo BMH, 2 - tipo de cable: 70 mm)[RETURN]Motor servo BMH, 3 - tipo de cable: 70 mm)[RETURN]Motor servo BMH, 1 - tipo de cable: 100 mm)[RETURN]Motor servo BMH, 2 - tipo de cable: 100 mm)[RETURN]Motor servo BMH, 3 - tipo de cable: 100 mm)[RETURN]Motor servo BMH, 1 - tipo de cable: 140 mm) [RETURN]Motor servo BSH, 1 - tipo de cable: 55 mm)[RETURN]Motor servo BSH, 2 - tipo de cable: 55 mm)[RETURN]Motor servo BSH, 3 - tipo de cable: 55 mm)[RETURN]Motor servo BSH, 1 - tipo de cable: 70 mm)[RETURN]Motor servo BSH, 2 - tipo de cable: 70 mm)[RETURN]Motor servo BSH, 3 - tipo de cable: 70 mm)[RETURN]Motor servo BSH, 1 - tipo de cable: 100 mm)[RETURN]Motor servo BSH, 2 - tipo de cable: 100 mm) [RETURN]Motor servo BSH, 3 - tipo de cable: 100 mm)[RETURN]Motor servo BSH, 1 - tipo de cable: 140 mm)
Accesorio/destino de parte separada	Entre el servomotor y el servo
Compatibilidad de gama	Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15
Longitud de cable	10 m
Composición del cable	4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector - M23 industrial para servo motor side ((*)) Extr. libre para servo drive side ((*))
Peso del producto	2,29 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	44,9 cm
Paquete 1 Longitud	39,8 cm
Paquete 1 Peso	2,388 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	74 cm
Paquete 2 Ancho	60 cm
Paquete 2 Longitud	80 cm
Paquete 2 Peso	84,64 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------