



### Hauptmerkmale

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Baureihe                 | Telemecanique Safety light curtains XUSL                       |
| Zubehör / Teilekategorie | Schutzzubehör  |
| Zubehör / Teiletyp       | Schutzschild   |
| Produktkompatibilität    | XUSL.E3BB081   |
| Zubehör / Zielkategorie  | Sicherheitslichtvorhang Typ 2<br>Sicherheitslichtvorhang Typ 4 |
| Höhe                     | 935 mm   |
| Menge pro Satz           | Satz à 4   |

### Zusatzmerkmale

|  |              |
|--|--------------|
| Material                                     | Polykarbonat |
| Reduzierungskoeffizient Erfassungsentfernung | 0,97 Sn      |
| Produktgewicht                               | 0,33 kg      |

### Montage

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Resistenz gegen chemische Substanzen | Resistenz gegen wässrige Lösungen<br>Alkalibeständig<br>Resistenz gegen anorganischen, verdünnten Säuren<br>Resistenz gegen Spül- u. Reinigungsmittel |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb      | -10...55 °C<br>-10...55 °C  |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung     | -25...70 °C<br>-25...70 °C  |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 14,0 cm   |
| VPE 1 Breite  | 20,0 cm   |
| VPE 1 Länge   | 105,5 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 1,387 kg  |
| VPE 2 Art     | P12       |
| VPE 2 Menge   | 12        |
| VPE 2 Höhe    | 75,0 cm   |
| VPE 2 Breite  | 80,0 cm   |
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 24,774 kg |

## Nachhaltigkeit


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

Montage und Abstände

Verschiedene Schritte der Schutzscheibenmontage



(1) Je nach Länge