


Product data sheet

Characteristics

RXM041BN7

RC tokokrog - 24 do 60 V AC - za podnožja RPZ/RXZ



Glavno

Serijska številka izdelka	Harmony elektromehanski releji
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki zaščite
Izdelek ali sestavni del	Zaščitni modul
Označevanje dodatkov/ločenih delov	RC tokokrog
Združljivost izdelkov	Vtičnica RPZ (1 C/O) Vtičnica RPZ (2 C/O) Vtičnica RXZ (2 C/O) Vtičnica RXZ (3 C/O) Vtičnica RXZ (4 C/O)
Destinacija izdelka	RXM Rele[RETURN]RPM Rele
[Uc] Krmilna napetost	24 do 60 V AC
Prodaja na nedeljivo količino	20

Komplementarno

Teža izdelka	0,01 Kg
--------------	---------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	0,7 Cm
Paket 1 Širina	1,2 Cm
Paket 1 Dolžina	3,0 Cm
Paket 1 Teža	2,6 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	3,0 Cm
Paket 2 Širina	8,0 Cm
Paket 2 Dolžina	12,0 Cm
Paket 2 Teža	26,0 G
Embalažna enota Paketa 3	CAR
Število enot v Paketu 3	500
Paket 3 Višina	15,0 Cm
Paket 3 Širina	12,7 Cm
Paket 3 Dolžina	39,8 Cm
Paket 3 Teža	1,3 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Wiring Diagram

