


ZCKD16

limit anahtarı başlığı ZCKD - çelik makaralı manivela



Ana

Ürün serisi	Telemecanique Limit anahtarları XC Standardı
Seri adı	Standart biçim
Ürün ya da bileşen tipi	Limit anahtarı başlığı
Ürün grubu	ZCKD
Başlık tipi	Döner başlık
Ürün uyumluluğu	XCKL XCKM
İlgili gövde	ZCKM7H7 ZCKL5H7 ZCKL5 ZCKM1H7 ZCKLD39H7 ZCKM7H29 ZCKL8H7 ZCKLD35 ZCKMD35H7 ZCKLD37 ZCKMD39H29 ZCKLD35H7 ZCKMD37H29 ZCKL1H7 ZCKM5H7 ZCKMD35 ZCKM9 ZCKL7H7 ZCKM5H29 ZCKL6H7 ZCKM9H29 ZCKM6H7 ZCKMD37 ZCKMD31H7 ZCKMD31H29 ZCKL6 ZCKM6 ZCKLD31 ZCKL8 ZCKM7 ZCKMD39H7 ZCKMD35H29 ZCKLD37H7 ZCKL1 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKMD39 ZCKM8H7 ZCKM1 ZCKMD31 ZCKM8 ZCKL7 ZCKMD37H7 ZCKM8H29 ZCKM5 ZCKLD39 ZCKM1H29
Çalışma başlığının hareketi	Döner
Operatörün tipi	Makaralı manivela yaylı dönüş metal
Yaklaşım tipi	Yanal yaklaşım, 2 yön

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamalar ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performans ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanımlara uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Tamamlayıcı

Anahtar çalışma	30° kam aracılığıyla
Pozitif açıklık	İle
Başlık malzemesi	Metal

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Çevresel özellik	Standart ortam

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,600 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	97,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,007 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	896
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	105,300 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------