



Principales

Gamme de produits	ComPacT NSX100...250 nouvelle génération ComPacT NSX100...250
Nom abrégé d'appareil	VigiPacT
Type de produit ou de composant	Bloc vigi
Application de l'appareil	Câblage
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX100 nouvelle génération disjoncteur ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX160 nouvelle génération disjoncteur ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX250 nouvelle génération disjoncteur Compact ComPacT NSX100 disjoncteur Compact ComPacT NSX160 disjoncteur Compact ComPacT NSX250 disjoncteur
Description des pôles	4P
[In] courant assigné d'emploi	100 A 160 A 250 A
Classe de différentiel	Classe A Classe AC
Type de réglage de sensibilité fuite à la terre résiduelle	Réglable
Sensibilité du différentiel	0,03 A pour classe A 0,1 A pour classe A 0,3 A pour classe A 0,5 A pour classe A 1 A pour classe A 3 A pour classe A 10 A pour classe AC 30 A pour classe AC

Complémentaires

Type de réseau	C.a.
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	200...440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Protection fuite à la terre	Sans
Temps de coupure maximum	800 ms
Catégorie de surtension	IV

Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Normes	IEC 60947-2

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,6 cm
Largeur de l'emballage 1	14,4 cm
Longueur de l'emballage 1	17,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,31 kg

Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	10,93 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------