


Produktová stránka

Vlastnosti

KSB100SF4

Canalis - vývodní skříň pro pojistky NF - 22x58
- 100 A - 3L+N+PE



Základní popis

Výroková řada	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KT přípojnícový systém Canalis KS přípojnícový systém
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Busbar trunking compatibility	Canalis KS přípojnícový systém Canalis KT přípojnícový systém s KS typ násuvná vývody
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A při 35 °C
Protection type	Pojistkový odpojovač: pro aM válcová pojistka, velikost 22 x 58 mm - 100 A podle NF standard Pojistkový odpojovač: pro gG válcová pojistka, velikost 22 x 58 mm - 100 A podle NF standard
Součást výrobku	Pojistka objednává se samostatně
Montáž	Násuvná s pevnou polaritou
Počet pólu vývodu	3L+N+PE
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6,8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrické připojení	Měděné oko kabelu - ISO63 - kabel : 50 mm ² pevný Měděné oko kabelu - ISO63 - kabel : 50 mm ² ohebný
Door/cover opening side	Vpravo
Režim odpojení vývodu	Otevřením dveří
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiál těla	Plast
Šířka	444 mm
Hloubka	128 mm
Depth (door open)	545,5 mm
Výška	220 mm
Hmotnost přístroje	5 kg

Prostředí

Uzemňovací soustava	TT TN-S IT
Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 conforming to IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	18,400 cm
Šířka balení 1	22,000 cm
Délka balení 1	44,400 cm
Hmotnost balení 1	3,700 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	25
Výška balení 2	80,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	112,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------