


Fiche produit

Caractéristiques

08897

Prisma - plaque passe-câbles à membrane - 2 entrées



Principales

Gamme de produit	Prisma G
Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Type de produit ou équipement	Plaque presse-étoupe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Accessoires associés	Enveloppe IP31 Enveloppe IP30 Enveloppe IP55 Enveloppe IP43

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 600 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Type de plaque passe-câbles	Membrane
Emplacement de montage	Haut Bas
Matière	Matériau isolé
Nombre d'entrée de câble	2 (diamètre : 28...60 mm)
Quantité du lot	Lot de 1
Profondeur	180 mm
Poids du produit	0,48 kg
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Degré de protection (IP)	IP55
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23,0 cm
Poids de l'emballage 1	480,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	25 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	39 cm
Poids de l'emballage 2	5,24 kg
Type d'emballage 3	P12

Nb produits dans l'emballage 3	250
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	131 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------