

Fiche produit

Caractéristiques

LG7K06V710

TeSys LG7K - démarreur en coffret - 4..6,3A - bobine 400Vca



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LG
Nom de l'appareil	LG7K
Type de produit ou équipement	Démarreur DOL intégré
Application	Sécurité
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Contacteur Disjoncteur
Puissance moteur kW	3 kW à 440 V CA 50/60 Hz 1,1 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz 2,2 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
Zone de réglage de protection thermique	4...6,3 A
Tension du circuit de commande [Uc]	400 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Bouton-poussoir démarrage blanc I Bouton-poussoir stop noir O Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge

Complémentaires

Normes	CEI 60204-1 CEI 60947-4-1
Certifications du produit	CE[RETURN]UKCA
Nombre d'entrée de câble	4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Hauteur	165 mm
Profondeur	177 mm
Poids du produit	1,3 kg
Largeur	175 mm

Environnement

Matière	Polycarbonate
Tenue aux chocs IK	IK07 conforming to CEI 60529
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	20,500 cm
Largeur de l'emballage 1	22,500 cm
Longueur de l'emballage 1	26,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,614 kg
Type d'emballage 2	S04

Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	3,878 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	8
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	23,512 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------