

# Fiche produit

## Caractéristiques

# LC1F5007F7

## contacteur CONT.ELECTRO.110V-50-60HZ



### Principales

Gamme	TeSys
Catégorie d'emploi	AC-4

### Complémentaires

Puissance moteur kW	80 kW at 400 V CA (AC-4)
Mode de raccordement	Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
Normes	EN 60947-4-1 CEI 60947-4-1 EN 60947-1 JIS C8201-4-1 CEI 60947-1
Certifications du produit	UL[RETURN]RMRoS[RETURN]DNV[RETURN]LRoS (Lloyds register of shipping) [RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]CB[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]
Code de compatibilité	LC1F

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	27,5 cm
Largeur de l'emballage 1	30 cm
Longueur de l'emballage 1	30 cm
Poids de l'emballage 1	11,82 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---