



Principal

Linha	EasyPact
Nome do produto	EasyPact CVS
Nome abreviado do dispositivo	CVS400F
Tipo de produto ou componente	Disjuntor
Aplicação do dispositivo	Distribuição
Descrição de polos	3P
Descrição dos polos protegidos	3D
Earth leakage protection (Vigi add on)	Com
[In] corrente nominal	320 A a 40 °C
[Ue] tensão de operação nominal	380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Tipo de rede	CA
Categoria de uso	Categoria A
[Icu] Breaking capacity	36 KA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Nome da unidade de disparo	TM-D
Tecnologia da unidade de disparo	Termomagnético
Classificação da unidade de disparo	224...320 A
Tipo de proteção	Proteção contra curtos-circuitos (magnético)

Complementar

[Ui] tensão de isolamento nominal	690 V para IEC 60947-2
[Uimp] Tensão nominal de impulso suportada	8 KV conforming to IEC 60947-2
Frequência da rede	50/60 Hz
Código de capacidade de interrupção	F
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço	36 KA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Tipo de controle	Alavanca articulada
Indicação de posição do contato	Sim
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Placa posterior
Conexões da parte de cima	Frontal
Conexão na parte inferior	Frontal
Código de compatibilidade	CVS400
Largura	140 Mm
Profundidade	110 Mm
Altura	255 Mm

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Meio ambiente

Normas	IEC 60947-2
Certificações do produto	CCS[RETURN]CCC[RETURN]GOST
Grau de poluição	3 conforme IEC 60664-1

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,4 Cm
Package 1 Width	14,0 Cm
Package 1 Length	25,2 Cm
Package 1 Weight	6,06 Kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------