

## Fiche produit

### Caractéristiques

# RM1XA040

TeSys RM - relais unipolaire de surintensité -  
40A - déclench. 32..100A - 1OF



### Principales

Gamme de produit	Relais de surdensité magnétique
Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys RM1
Nom de l'appareil	RM1XA
Type de produit ou équipement	Composants de protection
Application	Protection
[Ie] courant assigné d'emploi	18,1...29 A CA 18,1...29 A CC
Courant de déclenchement magnétique	32...100 A
Courant de sortie permanent	40 A à CA réseau 40 A à CC réseau

### Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 0...60 Hz pour circuit de puissance 600 V CC pour circuit de puissance
Fréquence du réseau	0...60 Hz
Capacité de coupure et fermeture en courant alternatif	12000 VA à 110 V CA pour télécommande 17000 VA à 220 V CA pour télécommande 22000 VA à 380 V CA pour télécommande 4000 VA à 48 V CA pour télécommande
Capacité de coupure et fermeture en courant continu	180 W à 440 V CC pour télécommande 180 W à 600 V CC pour télécommande 190 W à 220 V CC pour télécommande 200 W à 110 V CC pour télécommande 240 W à 48 V CC pour télécommande
Contacts auxiliaires	1 "OF"
Poids du produit	0,99 kg

### Environnement

Normes	NF C 63-650 VDE 0660
Traitement de protection	TC version standard TH version spéciale
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 3000 m

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,052 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------