



### Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G
Type de rail	Modulaire Arrière
Produit installé	Altistart : ATS01N103/106FT TeSys : fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontal installation TeSys : fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A - horizontal installation TeSys : fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 - horizontal installation TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation
Description des pôles	9 x4P: fixe contacteurs D ou K <= 40 A horizontal installation 9 x3P: fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A horizontal installation 7 x3P: fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 horizontal installation 9 x3P: fixe TeSys U horizontal installation

### Complémentaires

Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Nombre de modules verticaux	4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 600 mm largearmoire 4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 600 mm largecoffret 4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 555 mm largecoffret Pack 3 module(s) : contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 555 mm largecoffret Pack 5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 555 mm largecoffret Pack 7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 555 mm largecoffret Pack 5 module(s) : TeSys U, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : TeSys U, direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : TeSys U, direct dans 555 mm largecoffret Pack 4 module(s) : TeSys U, direct dans 600 mm largearmoire 4 module(s) : TeSys U, direct dans 600 mm largecoffret 4 module(s) : TeSys U, direct dans 555 mm largecoffret Pack
Pas de 9 mm	48
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	35 mm
Largeur	465 mm
Profondeur	16 mm
Poids du produit	0,16 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

## Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	3,5 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Poids de l'emballage 1	160 g

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes