



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Produit installé	Masterpact : extraire NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: extraire NW08...16 vertical installation 1 x3P: fixe NW08...16 vertical installation 1 x4P: extraire NW08...16 vertical installation 1 x4P: fixe NW08...16 vertical installation 1 x3P: extraire NW20...25 vertical installation 1 x3P: fixe NW20...25 vertical installation 1 x4P: extraire NW20...25 vertical installation 1 x4P: fixe NW20...25 vertical installation 1 x3P: extraire NW32 vertical installation 1 x3P: fixe NW32 vertical installation 1 x4P: extraire NW32 vertical installation 1 x4P: fixe NW32 vertical installation

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Nombre de modules verticaux	<p>36 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>27 module(s) : NW08...16, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>19 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>17 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW08...16, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule</p> <p>18 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>14 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>20 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>28 module(s) : NW20...25, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>17 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW20...25, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule</p> <p>19 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>14 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>20 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>28 module(s) : NW32, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>17 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>36 module(s) : NW32, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule</p> <p>19 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>14 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p>
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	30 mm
Poids du produit	3,82 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes