



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	Prisma Prisma P boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Jeu de barres Linergy
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	400 mm: face avant 400 + 400 mm: face arrière
Produit installé	ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : commande électrique vertical installation
[Ie] courant assigné d'emploi	1600 A
[In] courant assigné d'emploi	1600 A
Section du jeu de barre	80 x 10 mm
Hauteur	150 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	300 mm
Poids du produit	18,84 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,0 cm
Longueur de l'emballage 1	54,0 cm
Poids de l'emballage 1	18,84 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	12

Hauteur de l'emballage 2	37,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	226,08 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes