



Principales

Gamme de produit	Advantys ABE9
Type de produit ou équipement	Répartiteur passif IP67
Nombre de canaux	4
Raccordement électrique	1 Connecteur de câble précâblé, 5 m longueur de câble 4 connecteurs femelles M12 5 broches
Etat LED	1 DEL par canal (jaune) statut du canal 2 LED (vert) puissance ON

Complémentaires

Nombre de voies	8 voies
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC
Courant par voie	4 A
Groupe d'isolement	Catégorie 3 se conformer à VDE 0110
Position de montage	Toutes positions
Mode de fixation	Fixation vis M4
Résistance de contact	5000 $\mu\Omega$
Courant de ligne commune	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Séparation lignes communes	Avec ou sans
Poids du produit	0,68 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 529
Certifications du produit	cULus
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...80 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	0,2 gn (f= 57...150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6, FC tests
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à EN 68-2-2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,6 cm
Largeur de l'emballage 1	28,5 cm
Longueur de l'emballage 1	28,6 cm
Poids de l'emballage 1	840,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,572 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions





Schéma de câblage



(1) BR1 et BR2 : liaison débrochable

Repère	Borne	Fil
1/4	1	Blanc
1/2	9	Gris/rose
2/4	2	Vert
2/2	10	Rouge/bleu
3/4	3	Jaune
3/2	11	Blanc/vert
4/4	4	Gris
4/2	12	Marron/vert
1 et 3/1	+1	Marron 1
2 et 4/1	+2	Marron 2
1 et 3/3	-1	Bleu 1
2 et 4/3	-2	Bleu 2
1...4/5	PE	Vert/jaune

Bornes de raccordement

