



Principales

Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Prise SAT
Présentation du produit	Produit complet
Type de prise télévision	Avec impédance de fin de ligne
Information additionnelle du système d'installation	Pour systèmes de distribution en parallèle Pour systèmes de distribution en série
Type d'emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Griffes 51...80 mm
Nombre de prises d'alimentation	1
Connecteur SAT	Type F
Affaiblissement	1 dB
Nuance de la couleur	Blanc
Finition de la surface	Brillant
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Passage de courant continu	Dans une prise SAT
Nombre par ligne	1
Raccordement	Bornes sans vis
Matière des conducteurs	Cuivre
Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur en saillie	13 mm
Poids du produit	0,087 kg
Degré de protection (IP)	IP20

Environnement

Labels qualité	CE
----------------	----

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage 1	91,500 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,500 cm
Largeur de l'emballage 2	18,500 cm

Longueur de l'emballage 2	27,500 cm
Poids de l'emballage 2	917,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	11,649 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------