



Principales

Gamme	Unica
Design	Unica (esthétique standard)
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
Équipement inclus	Rabat de protection Porte-étiquette

Complémentaires

Type de réseau de communication	1000BASE-TX
Protocole de communication	ATM 1200 Mbps
Nombre de modules	2 modules
Nombre de prises d'alimentation	1
Type d'espace	Infraplus
Type de connecteur	S-One
Type de blindage du câble	U/FTP
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Raccordement	Cliquet
Mode de fixation	Clipsable
Sens de montage	Droit
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
Profondeur	36 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur d'encastrement	25 mm
Poids du produit	0,022 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK01
Température de fonctionnement	15...30 °C
Température ambiante de stockage	0...35 °C
Caractéristique d'environnement	Acétone Savon liquide Huile Alcool Pétrole Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV
Normes	ISO 8877

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	4,4 cm
Longueur de l'emballage 1	6,8 cm
Poids de l'emballage 1	40 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------