



Fő jellemzők

Családnév	Sedna Design és Elements
Funkció	Intelligens fényerőszabályzó
Szállítási ürlap	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Készülék alkalmazás	Világításvezérlés
Jelösszesítő kompatibilitás	Wiser központ
Mobilalkalmazás neve	Wiser by SE
Színárnyalat	Antracit (RAL 7021)
Csatlakozók fajtája	Csavaros bekötés

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Fényerőszabályzó típusa	Forgatógombos fényerőszabályzó
Fényerőszabályzó vezérlés	Forgatógombos típus
Terhelés típusa	Halogén lámpa: 14...150 W Izzólámpa: 14...200 W Halogén izzó: 14...150 W LED lámpa: 7...100 VA LED lámpa: 7...20 VA
Névleges feszültség	230 V AC 12 V AC
Védelem típusa	Túlmelegedés elleni védelem Automatikus túlterhelés elleni védelem Rövidzárlat elleni védelem
Fő színárnyalat	Antracit
Látható részek anyaga	Polikarbonát + 20% FG
Felületkezelés	Matt
Vezérlő típusa	Helyi vezérlés Távírányítás
Huzalszerkezet	Merev Tömör Tömör sodrott
Kommunikációs hálózat típusa	Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
Rögzítési mód	Csavarokkal
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	55 mm
A vizuális rész mélysége	27 mm
Nettó súly	0,093 kg
Piaci szegmens	Kis épületek Lakossági

Környezet

Szabványok	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
Megfelelőségi jel	CE EAC
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]EAC
IP védettségi fok	IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	5...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-10...50 °C
Írányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	10,000 cm
1. csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	153,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,085 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	384
3. csomag magassága	90,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	78,720 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.