



Principales

Gamme de produit	Power Suite
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Kit de raccordement
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Kit de branchement multipoint Modbus pour port série PC
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Port série PC

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar 11 Altivar 71Q Altivar 212 CANopen Twido Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 21 TeSys T Altivar 61 Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos
Composition du kit	1 adaptateur SUB-D 9 points/RJ45 pour brancher un lecteur ATV68 1 adaptateur SUB-D 9/RJ45 pour brancher les lecteurs ATV 38/58/58F 1 câble 3m avec 2 connecteurs RJ45 1 adaptateur SUB-D/RJ45 9 pour brancher un lecteur ATV11 1 convertisseur RS232/RS485 avec 1 connecteur femelle SUB-D 9 et 1 connect RJ45 1 convertisseur avec 1 connecteur mâle 4 points & 1 RJ45 p brancher lect ATV11

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,4 cm
Largeur de l'emballage 1	23,0 cm
Longueur de l'emballage 1	16,6 cm
Poids de l'emballage 1	404,0 g
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	56
Hauteur de l'emballage 2	77,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	37,396 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	7
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	3,496 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------