

Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter | Telemecanique Cabling components |
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør |
| Tilbehør / type del | Pre-wired connectors |
| Serie navn | Generelt formål |

Komplementær

| | |
|----------------------------|--|
| Elektrisk tilkobling | Straight female connector 1/2"20 UNF, 3 pins |
| Kabelklemmefastgjørelse | Skru på |
| Hylsemateriale | Metall |
| Status LED | Uten |
| Kabellengde | 10 m |
| Kabelens ytre diameter | 5,2 mm |
| Kabelsammensetning | 3 x 0.34 mm ² |
| Isolasjonsmateriale kabel | PUR |
| [Ue] merkespenning | 250 V AC 300 V DC |
| [In] merkestrøm | 4 A |
| Kontaktmotstand | 5000 µOhm |
| Minimum isoleringsmotstand | 1 GΩ |
| Vekt | 0,4 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| IP-grad | IP67 |
| Produktsertifikater | cULus |
| Omgivelsestemperatur for drift | -35...90 °C statisk -5...90 °C flexing |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...100 °C |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 4,4 cm |
| Pakke 1 Bredde | 19,1 cm |
| Pakke 1 Vekt | 18,6 cm |
| Package 1 Weight | 246,0 g |
| Enhetstype pakke 2 | S02 |
| Antall enheter i pakke 2 | 10 |
| Pakke 2 Høyde | 15,0 cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,0 cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,0 cm |
| Pakke 2 Vekt | 2,809 kg |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 3 | P06 |
| Antall enheter i pakke 3 | 160 |
| Pakke 3 Høyde | 75,0 cm |
| Pakke 3 Bredde | 60,0 cm |
| Pakke 3 Lengde | 80,0 cm |
| Pakke 3 Vekt | 53,444 kg |


Bærekraftig

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Dimensions



L : Length of cable

Connections and Schemes

Connectors



GN : Green
RD/ Red / White
WH :
RD/ Red / Black
BK :