


C253TM160

Strømrelæ TM160D for ComPacT NSX 250
maksimalafbrydere, bimetal/elektromagnetisk,
mærkestrøm 160 A, 3 poler 3 beskyttede



Egenskaber

Sortiment	ComPacT new generation
Produktserie	ComPacT NSX100...250 ny generation
Produkttype	Trip unit
Udløserelæ navn	TM-D
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Serie kompatibilitet	ComPacT new generation NSX250
Enhedens anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	3P
Skærmet pols description	"3d"
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner	"LI"
Beskyttelsestype	L : for overlast besk (termisk) I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
Trip unit rating	160 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding	690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fast

Produktinformationer

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fixed
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 Sekund ved 1.5 x In 15 sekund ved 6 x Ir
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Fixed
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1250 A
Fejlstrømsbeskyttelse	Uden

Miljø

Standarder	"EN/IEC 60947-2"
Beskyttelsesklasse	Klasse II
Forureningsgrad	3 i henhold til IEC 60947-1
IP kapslingsklasse	IP40 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-50...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,5 cm
Pakke 1 Længde	10,0 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Pakke 1 Vægt	390,0 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	28
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	11,294 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	 Oplysninger Om Udtjent Udstyr

Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------