



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Készülék rövid neve	KBB
Termékkompatibilitás	Canalis KBB busbar trunking 25...40 A
Ajánlat típusa	Classic Control system
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység csatlakoztatás
Conductors material	Alumínium
Le névleges üzemi áram	40 A 25 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...415 V
Áramkörök száma	1
Áramsín polaritása	3L + N + PE L + N + PE
Védelem típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Vezérlő típusa	Kommunikáló
Kommunikációs port protokoll	DALI
Szín	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Tartozék	Zárófedél
Szerelési hely	Bal
Szerelési mód	Csavarozható
Rögzítés	Összekötőszínek
Csatlakozás típusa	Sorkapocs - Pg 21 - csavaros szorító csatlakozó esetén 10 mm ²
Szélesség	300 mm
Mélység	75,5 mm
Magasság	78,5 mm
Nettó súly	400 g
Szabványok	IEC 61439-6

Környezet

IP védettségi fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
-------------------	---------------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	37 cm
1. csomag súlya	450 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm

2. csomag súlya	7 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	63 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------