



Fő jellemzők

Termékválaszték	ComPacT NSX400...630 new generation ComPacT NSX400...630
Készülék rövid neve	VigiPacT
Termék vagy alkatrész típusa	Vigi add-on
Készülék alkalmazás	Kábelezési eszköz adaptáció
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NS ComPacT NSX400 new generation áramkör-megszakító Compact NS Compact NSXm áramkör-megszakító Compact ComPacT NSX400 áramkör-megszakító Compact ComPacT NSX630 áramkör-megszakító
Pólusok megnevezése	4P
[In] névleges áram	400 A 630 A
Földzárátvédelmi osztály	A osztály AC osztály
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa	Állítható
Földzárát érzékenység	0,03 A esetén A osztály 0,1 A esetén A osztály 0,3 A esetén A osztály 0,5 A esetén A osztály 1 A esetén A osztály 3 A esetén A osztály 10 A esetén AC osztály 30 A esetén AC osztály

Kiegészítő jellemzők

Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	200...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Szivárgóáram-védelem	Nincs
Maximum breaking time	800 ms
Túlfeszültség kategória	IV

Környezet

Áramütés védelmi osztály	II osztály
Szabványok	IEC 60947-2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,0 cm
1. csomag szélessége	17,0 cm
1. csomag hossza	19,8 cm
1. csomag súlya	3,32 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm

2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	13,754 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.