



Egenskaber

Produktserie	ComPacT NSX100...250 ny generation "ComPacT NSX100...250"
Enheds forkortelse	VigiPacT
Produkttype	Vigi add-on
Enhedens anvendelse	Wiring
Serien passer med	ComPacT new generation (ComPacT NSX100 new generation) maksimalafbryder ComPacT new generation (ComPacT NSX160 new generation) maksimalafbryder Compact ("ComPacT NSX100") maksimalafbryder Compact ("ComPacT NSX160") maksimalafbryder
Polbeskrivelse	4P
[In] mærkestrøm	100 A 160 A
Følsomhedsklasse	Klasse A Klasse AC
Residual earth-leakage sensitivity justerbar type	Justerbar
Jordfejlsføler	0,03 A til klasse A 0,1 A til klasse A 0,3 A til klasse A 0,5 A til klasse A 1 A til klasse A 3 A til klasse A 10 A til klasse AC 30 A til klasse AC
Residual earth-leakage tidsforsinkelse justerbar type	Justerbar
[Δt] residual earth-leakage tidsforsinkelse justerbar	0 Milisekund 60 Milisekund 150 Milisekund 300 Milisekund 500 Milisekund 800 Milisekund 1,2 Sekund 4 sekund

Produktinformationer

Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	"440...550 V" AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Fejlstrømsbeskyttelse	Med
Maksimal brudtid	800 milisekund
Overspændingskategori	IV

Miljø

Beskyttelsesklasse	Klasse II
Standarder	IEC 60947-2

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	13,5 cm
Pakke 1 Længde	14,3 cm
Package 1 Length	17,3 cm
Pakke 1 Vægt	1,324 kg
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	8
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	11,054 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	 Oplysninger Om Udtjent Udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Logistik informationer

Oprindelsesland	IT
-----------------	----

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------