



Hoofd

Gamma van producten	Odace
Product or component type	Dataconnector
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
Type datastekkerbus	RJ45 8 contacten Cat.5 <= 100 MHz
Type of packing	Verfafdekplaat

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Nummerstekkerbus	1
Draadordening	Unshielded twisted pair (UTP)
Type afschermklem	UTP
Compatibiliteit product	Infraplus Actassi s-one
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Kleurtint	Aluminium
Oppervlakte afwerking	Mat
Connections - terminals	IDC
Aantal terminals	1
Materiaal	Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	41,7 mm
Inbouwdiepte	25,7 mm
Net weight	0,037 kg
Weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-5...50 °C
Ambient air temperature for operation	5...35 °C
Standards	IEC 60603-7-3 TIA/EIA-568-A-5 TIA/EIA-568 IEC 60603-7 NL 50173-1 ISO/IEC 11801
IP-beschermingsgraad	IP21
IK-beschermingsgraad	IK04

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	39,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	18,0 cm
Package 2 Width	37,0 cm
Package 2 Length	5,8 cm
Package 2 Weight	507,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	6,866 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------