



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB6E
Termék vagy alkatrész típusa	Teljes test világító nyomógombhoz
Készülék rövid neve	ZBE
Minimális rendelési mennyiség	5
Csatlakozás típusa	Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm
Fényforrás	Neon (izzólámpa nélkül)
Izzó foglalat	BA 9s
Világító blokk betáplálása	Ellenállással
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC

Kiegészítő jellemzők

Végpontok leírása ISO n°1	(X1-X2)PL
Nettó súly	0,003 kg
Működési helyzet	Tetszőleges pozíció
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V (szennyezési fok 2) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel EN 60947-2
Jelzés típusa	Folyamatos

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-7-1 UL 508-CM JIS C 852 JIS G 3141
Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CCC
Rezgési ellenállás	+/- 7,5 mm (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2 cm
1. csomag szélessége	3,2 cm
1. csomag hossza	6,5 cm
1. csomag súlya	3 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5

2. csomag magassága	2 cm
2. csomag szélessége	3,2 cm
2. csomag hossza	6,5 cm
2. csomag súlya	16 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	200
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	15 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	725 g

Kínálat fenntarthatósága


REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Body for Pilot Light

Dimensions



b 13.5 mm/0.53 in.