



EAN Code: 3389118025462



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | TeSys |
| Kurzbezeichnung des Geräts | LAD4 |
| Produkt- oder Komponententyp | Entstörmodul |
| Produktkompatibilität | 3P LC1D09 - D38 4P LC1DT20 - DT40 4P LC1D098 - D258 CAD32, CAD50 |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------|---|
| Montageort | Seite |
| Montagemodus | Durch Clips |
| Unterdrückertechnologie | Bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode |
| [Uc] Steuerkreisspannung | 24 V DC |
| Max. Spitzenspannung | 2 Uc |
| Produktgewicht | 0,012 kg |

Montage

| | |
|----------------------------------|--|
| Normen | IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5 |
| Produktzertifizierungen | UL[RETURN]CSA |
| Schutzart (IP) | IP2x entspricht IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...80 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 0,500 cm |
| VPE 1 Breite | 4,000 cm |
| VPE 1 Länge | 6,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 5,200 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 120 |
| VPE 2 Höhe | 15 cm |
| VPE 2 Breite | 30 cm |
| VPE 2 Länge | 40 cm |
| VPE 2 Gewicht | 884,000 g |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 1920 |
| VPE 3 Höhe | 75,000 cm |

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 3 Breite | 80,000 cm |
| VPE 3 Länge | 60,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 22,144 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|