



E-nummer: 3239302



Produktdata

Produktfamilj	Tesys
Produktnamn	TeSys D
Typ av produkt eller komponent	Fram/back kontaktor
Enhetens korta namn	LC2D
Kontaktapplikation	Resistiv belastning Motorstyrning
Brukskategori	AC-3 AC-1
Produktbeskrivning	Förmonterad med fram/back kraftanslutning
Pötotal	3P
Power pole contact composition	3 slutande
Ue märkspänning	Effektkrets: ≤ 690 V AC 25...400 Hz Effektkrets: ≤ 300 V DC
[Ie] märkdriftström	9 A (på <60 °C) vid ≤ 440 V AC AC-3 för effektkrets 25 A (på <60 °C) vid ≤ 440 V AC AC-1 för effektkrets
Motoreffekt kW	2,2 kW vid 220...230 V AC 50 Hz 4 kW vid 380...400 V AC 50 Hz 4 kW vid 415...440 V AC 50 Hz 5,5 kW vid 500 V AC 50 Hz 5,5 kW vid 660...690 V AC 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA)	0,5 Hp vid 115 V AC 60 Hz för 1 fas motorer 1 Hp vid 230/240 V AC 60 Hz för 1 fas motorer 2 Hp vid 200/208 V AC 60 Hz för 3 fas motorer 2 Hp vid 230/240 V AC 60 Hz för 3 fas motorer 5 Hp vid 460/480 V AC 60 Hz för 3 fas motorer 7,5 hp vid 575/600 V AC 60 Hz för 3 fas motorer
Typ av kontrollkrets	AC vid 50/60 Hz
Märkspänning	48 V AC 50/60 Hz
Hjälpkontakter komposition	1 NO + 1 NC
[Uimp] max stötspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60947
Överspänningskategori	III
[Ith] fri luft termisk ström	10 A 60 °C för signalering krets 25 A 60 °C för effektkrets
Irms listad tillverkningskapacitet	250 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947 140 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1 250 A DC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
Märkbrytförmåga	250 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
[Icw] märkkortidsström	30 A 40 °C - 10 min för effektkrets 61 A 40 °C - 1 min för effektkrets 105 A 40 °C - 10 s för effektkrets 210 A 40 °C - 1 s för effektkrets 100 A - 1 s för signalering krets 120 A - 500 ms för signalering krets 140 A - 100 ms för signalering krets
Rekommenderad säkringsstorlek	25 A gG vid ≤ 690 V koordination typ 1 för effektkrets 20 A gG vid ≤ 690 V koordination typ 2 för effektkrets 10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
Genomsnittlig impedans	2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz för effektkrets

[Ui] isolationsspänning	Effektkrets: 690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 Effektkrets: 600 V CSA certifierad Effektkrets: 600 V UL certifierad Signalering krets: 690 V överensstämmer med IEC 60947-1 Signalering krets: 600 V CSA certifierad Signalering krets: 600 V UL certifierad
Elektrisk livslängd	0,6 Mcycles 25 A AC-1 vid $U_e \leq 440$ V 2 Mcycles 9 A AC-3 vid $U_e \leq 440$ V
Förlusteffekt per pol	0,2 W AC-3 1,56 W AC-1
Safety cover	Med
Förregling	Mekanisk
Montagefästen	Skena Plåt
Standarder	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Produktcertifieringar	DNV CSA BV RINA CCC UL GL LROS (Lloyds register of shipping) GOST
Anslutningar - plintar	Effektkrets: skruv 1 kabel (kablar) 1...4 mm ² flexibel utan Effektkrets: skruv 2 kabel (kablar) 1...4 mm ² flexibel utan Effektkrets: skruv 1 kabel (kablar) 1...4 mm ² flexibel med Effektkrets: skruv 2 kabel (kablar) 1...2,5 mm ² flexibel med Effektkrets: skruv 1 kabel (kablar) 1...4 mm ² fast utan Effektkrets: skruv 2 kabel (kablar) 1...4 mm ² fast utan Styrkrets: skruv 1 kabel (kablar) 1...4 mm ² flexibel utan Styrkrets: skruv 2 kabel (kablar) 1...4 mm ² flexibel utan Styrkrets: skruv 1 kabel (kablar) 1...4 mm ² flexibel med Styrkrets: skruv 2 kabel (kablar) 1...2,5 mm ² flexibel med Styrkrets: skruv 1 kabel (kablar) 1...4 mm ² fast utan Styrkrets: skruv 2 kabel (kablar) 1...4 mm ² fast utan
Åtdragningsmoment	Effektkrets: 1,7 N.m - på skruv - med skruvmejsel plan Ø 6 mm Effektkrets: 1,7 N.m - på skruv - med skruvmejsel Philips No 2 Styrkrets: 1,7 N.m - på skruv - med skruvmejsel plan Ø 6 mm Styrkrets: 1,7 N.m - på skruv - med skruvmejsel Philips No 2
Arbetstid	12...22 ms stänger 4...19 ms öppnar
Säkerhets tillförlitlighet nivå	B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Mekanisk livslängd	15 Mcycles
Arbetsområde	3600 cyc/h 60 °C






Teknisk data

Spolteknologi	Utan inbyggt störningsskydd
Begränsning på manöverspänning	Drop-out: 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Hz (på 60 °C) Operativa: 0.8...1.1 Uc AC 50 Hz (på 60 °C) Operativa: 0.85...1.1 Uc AC 60 Hz (på 60 °C)
Starteffekt i VA	70 VA 60 Hz fasförskjutning 0,75 (på 20 °C) 70 VA 50 Hz fasförskjutning 0,75 (på 20 °C)
Hålleffekt (VA)	7,5 VA 60 Hz fasförskjutning 0,3 (på 20 °C) 7 VA 50 Hz fasförskjutning 0,3 (på 20 °C)
Värmeavledning	2...3 W vid 50/60 Hz
Typ av hjälpkontakter	Typ mekaniskt länkade 1 NO + 1 NC överensstämmer med IEC 60947-5-1 Typ tvångsfördkontakt 1 NC överensstämmer med IEC 60947-4-1
Angiven strömfrekvens	25...400 Hz
Minsta brytström	5 mA för signalering krets
Minsta brytspänning	17 V för signalering krets
Ej överlappande tid	1,5 Ms vid urladdning mellan NC och NO kontakt 1,5 ms vid uppladdning mellan NC och NO kontakt
Isolationsresistans	> 10 MOhm för signalering krets

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
Skyddsbehandling	TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
Föroreningsgrad	3
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-60...80 °C
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten	-40...70 °C vid Uc
Höjd över havet	3000 m utan nedklassning
Brandtålighet	850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Flamskydd	V1 överensstämmer med UL 94
Mekanisk robusthet	Vibrationer kontakter öppna: 2 Gn, 5...300 Hz Vibrationer kontakter slutna: 4 Gn, 5...300 Hz Dämpare kontakter öppna: 10 Gn för 11 ms Dämpare kontakter slutna: 15 Gn för 11 ms
Höjd	77 mm
Bredd	90 mm
Djup	86 mm
Produktens vikt	0,687 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Under investigation
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------