

Fiche produit

Caractéristiques

15335

interrupteur horaire mécanique IH - durée de cycle de 24 h - 1 OC



Principales

Gamme de produits	Acti9
Nom du produit	Acti 9 IH
Nom abrégé d'appareil	IH
Type de produit ou de composant	Minuterie mécanique
Nombre de canaux	1
Fonction disponible	Inverseur temporel manuel

Complémentaires

Application de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 5 x 58 W 4,7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 7 x 40 W 7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 2 x 100 W 18 µF Ampoule halogène 230 V CA 1000 W Ampoule incandescence 230 V CA 1000 W Lampe fluocompacte 700 VA Lampe fluorescente compacte 150 W Lampe LED < 2 W 30 W Lampe LED > 2 W 300 W
Cycle de programmation	24 h
Nombre maximal de commutations	48 ON - 48 OFF
Durée minimale de l'intervalle	15 min
Type de réglage	Inverseur temporel manuel
Précision de mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Consommation d'énergie	0,5 W
Courant commuté maximum	16 A - 250 V c.a. pf = 1 4 A - 250 V c.a. pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. à 50 Hz
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Largeur	18 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	0,097 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-25...50 °C
Degré de protection IP	Bornes: IP20 B

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,100 cm
Largeur de l'emballage 1	7,100 cm
Longueur de l'emballage 1	9,900 cm
Poids de l'emballage 1	82,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,695 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------