

Fiche produit

Caractéristiques

15335

interrupteur horaire mécanique IH - durée de cycle de 24 h - 1 OC



Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IH
Nom abrégé d'appareil	IH
Type de produit ou de composant	Minuterie mécanique
Nombre de canaux	1
Fonction disponible	Inverseur temporel manuel

Complémentaires

Application de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	10 tube fluorescent corrigé en parallèle (58 W) 15 tube fluorescent corrigé en parallèle (40 W) Ampoule halogène 230 V CA (1000 W) Ampoule incandescence 230 V CA (1000 W) 3 tube fluorescent corrigé en parallèle (100 W) 7 lampe fluocompacte (11 W) 7 lampe fluocompacte (15 W) 7 lampe fluocompacte (20 W) 7 lampe fluocompacte (7 W)
Cycle de programmation	24 h
Précision de mesure	+/- 1 s/jour
Nombre maximal de commutations	48 ON - 48 OFF
Durée minimale de l'intervalle	15 min
Type de réglage	Inverseur temporel manuel
Précision de mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Consommation d'énergie	2,5 VA
Courant commuté maximum	16 A - 250 V c.a. pf = 1 4 A - 250 V c.a. pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. +/- 10 % à 50 Hz
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Nuance de la couleur	White (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Degré de protection IP	IP20 B
Largeur	18 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	0,097 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	Bornes: IP20 B

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Poids de la boîte (livres)	94 g
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	10,3 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	150
Poids de l'emballage 2	14,622 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------