

Fiche produit

Caractéristiques

GVAE11

contact auxiliaire - 1 O + 1 F



Principales

Gamme	TeSys TeSys Deca
Nom abrégé d'appareil	GVAE
Type de produit ou de composant	Bloc de contact auxiliaire
Compatibilité produit	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Emplacement de montage	Avant
Composition des pôles	1F+1O
Quantité du lot	Jeu de 10

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	300 V conforme à UL 508 300 V conforme à CSA C22.2 No 14 250 V conforme à IEC 60947-1
[Ue] tension assignée d'emploi	24...240 V c.a. 24...60 V c.c.
[Ith] courant thermique conventionnel	2,5 A
Durée de vie mécanique	100000 cycle
Courant commuté minimum	5 mA
Tension de commutation minimale	17 V
Type de protection	Fusible&Nbsp;GG 10 A Disjoncteur GB2CB06 10 A
Puissance assignée d'emploi en VA	120 VA à 110...120 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 120 VA à 230...240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 48 VA à 24 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 60 VA à 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
Puissance assignée d'emploi en W	15 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle 24 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle 9 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
Couple de serrage	1,4 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur	11 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	29 mm
Poids du produit	0,02 kg

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
Certifications du produit	UKCA

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,200 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	7,000 cm
Poids de l'emballage 1	17,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,200 cm
Largeur de l'emballage 2	12,000 cm
Longueur de l'emballage 2	7,400 cm
Poids de l'emballage 2	174,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	220
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,123 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------