

Fiche produit

Caractéristiques

LT3SA00M

relais à sonde PTC - LT3 à réarmement
automatique - 115V - 1 O + 1 F



Principales

Gamme de produits	LT3
Nom abrégé d'appareil	LT3SA
Type de produit ou de composant	Unités de protection à thermistance
Tension du circuit de commande [Uc]	115/230 V c.a. 50/60 Hz
Remise à zéro	Remise à zéro automatique

Complémentaires

Plage de tension du circuit de commande	0,85...1,1 Uc
Description des contacts	1 "O" + 1 "F" bi-tension
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A pour relais de contrôle de sortie
[Ui] tension assignée d'isolement	Relais de contrôle de sortie: 500 V c.a.
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V c.a. 50/60 Hz pour relais de contrôle de sortie
Fonction de signalisation	Signalisation de défaut Indication de tension
Type de commande	Remise à zéro automatique
Interchangeabilité des sondes	Étiquette marque A conforme à IEC 60034-11
Consommation moyenne au maintien en W	1 W
Consommation moyenne au maintien en VA	2,5 VA
Résistance	1500...1650 Ohm remise à zéro 2700...3100 Ohm déclenchement
Nombre de sondes	0...6
Tension d'entrée	< 2,5 V (1500 Ohm) pour sonde < 7,5 V (4000 Ohm) pour sonde conforme à IEC 60034-11
Résistance maximale à la détection des courts-circuits	20 Ohm
Conditions d'utilisation	Connexion des sondes 400 m >1 mm ² Connexion des sondes 500 m >1,5 mm ²
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV
Puissance nominale en VA	100 VA à 220 V - durabilité électrique: 500000 cycle
Pouvoir de coupure	2 A à 24 V c.c. DC-13 3 A à 250 V c.a. AC-16 6 A à 120 V c.a. AC-16

Mode de raccordement	Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple avec embout de câble Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² rigide avec embout de câble Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² souple sans Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide sans Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple avec embout de câble Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² rigide avec embout de câble Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² souple sans Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide sans
Couple de serrage	0,8 N.m
Hauteur	100 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	100 mm
Poids du produit	0,22 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-8 IEC 60034-11 VDE 0660
Degré de protection IP	IP20 conforme à IEC 60529 IP20 conforme à VDE 0106
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C conforme à IEC 60068-2-2 -40...85 °C conforme à IEC 60068-2-2
Altitude de fonctionnement	<= 1500 m sans réduction de température > 1500...3000 m avec réduction de température
Tenue aux vibrations	1 gn 25...150 Hz conforme à IEC 60068-2-6 2,5 gn 2...25 Hz conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	5 gn 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux décharges électrostatiques niveau 3 conforme à IEC 61000-4-2 Résistance aux transitoires rapides niveau 3 conforme à IEC 61000-4-4 Résistance à la surtension 1,2/50-8/20 niveau 4 conforme à IEC 61000-4-5 Susceptibilité aux champs électromagnétiques niveau 3 conforme à IEC 61000-4-3 Immunité aux micro-coupures et baisses de tension conforme à IEC 61000-4-11

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	10,300 cm
Longueur de l'emballage 1	10,500 cm
Poids de l'emballage 1	181,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,847 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------